



Plieninis aukštos kokybės spaustukas su specialiu spaudžiamuoju dangteliu, Užveržimo tarpas: 1000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	861100 1000
GTIN	4008158007151
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno (specialus profilis), abi dalys pagerintos kokybės ir cinkuotos galvaniniu būdu. Slystamoji apkaba iš plieno, kaldinta šlampavimo būdu, pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Dilimui atsparus, lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu. Patvarus, su specialia karščiui atsparia plokšte su plieno intarpu, palenkiamas iki 35°. Sraigtas pagerintos kokybės, juodintas, su reguliuojama T formos rankena.

Paskirtis:

Didelėms ir labai didelėms apkrovoms, kai detales reikia užspausti gaminant plienines konstrukcijas, krovininius automobilius, mašinų gamyboje, šaltkalvių dirbtuvėse ir t. t. Judinama specialia spaudžiamąja užmoja galima užspausti detales su nuožula iki 35°. **Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 12 000 N.**

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	1000 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	34×13 mm

Svoris	4,9 kg
Išnešimas	140 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Sparnuoti sraigtai su užspaudimo dangteliu	861140
Užspaudimo dangtelis su tvirtinimo detalėmis	861130