



Spaustuvas 5-ašiam apdirbimui TeleCentric, Tipas: 70K



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361255 70K
GTIN	4250364403030
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Modelis:

- **Optimaliai tinka naudoti 5 ašių apdirbimo linijose.**
- **Galimas tiek įprastas užspaudimas, tiek užspaudimas pakopinėmis lūpomis.**
- **Teleskopinis suklys, matmenys išlieka nepakitę.**
- **Paprastas centravimo programavimas nekeičiant nulinio taško.**
- **Detalė lengvai pasiekama iš bet kurios padėties.**
- **Simetriška konstrukcija = detalė išlieka viduryje ir medžiaga paskirstoma simetriškai.**
- **Lūpas galima pakeisti tiesiog įstatant ir nenaudojant jokių įrankių per maždaug 10 sekundžių/ lūpų porai.**
- **Teleskopinis suklys užtikrina pastovią užspaudimo jėgą.**
- **Standartiškai su tvirtinimo angomis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai atstumu 200.**
- **Integruotas skalės žiedas tiksliam centrinės padėties nustatymui.**
- **Spaudimo jėga 30 kN kai 45 Nm linijinė.**

Tiekimo sudėtis:

Krepšys transportavimui, sukama rankena, greito paleidimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Dinamometriniis raktas Nr. 656050 dyd. 120, 6-briaunių atsuktuvų antgaliai Nr. 643330 dyd. 14, keičiamos lūpos Nr. 361258 – 361264, prispaudikliai Nr. 360750 dyd. 125/160, Bazavimo ir fiksavimo rinkinys Nr. 360530, fiksavimo varžtai Nr. 360025 dyd. 25M10 arba 25M10/138.

Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema

Užspaudimo ribos S1: 16 - 85 mm

Užspaudimo ribos S2: 66 - 135 mm

Ilgis L: 286 mm
 Korpuso aukštis c: 168,9 mm
 Plotis B: 94 mm
 Griovelio plotis n H7: 20 mm

Techninis aprašymas

Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	TeleCentric
Svoris	17,5 kg
Užspaudimo jėga iki maks.	30 kN
Korpuso aukštis c	168,9 mm
Plotis B	94 mm
Griovelio plotis n H7	20 mm
Raktų dydžių matmenys	14 mm
Užspaudimo ribos S1	16 - 85 mm
maksimalus sukimo momentas	45 Nm
Aukštis h	27,1 mm
Ilgis L	286 mm
Užspaudimo ribos S2	66 - 135 mm
Serija	TeleCentric
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 25M10/138	360025 25M10/138
Keičiamos lūpos prizminės Tipas P	361264 P
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 25M10	360025 25M10
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 22 mm	360530 22
Keičiamos lūpos užspaudžiančios Tipas 70	361258 70

Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 18 mm	360530 18
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 16 mm	360530 16
Prispaudiklių rinkinys 2 vnt. Kai žiaunų plotis 125/160 mm	360750 125/160
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 12 mm	360530 12
Dinamometrinis raktas su perjungiamo terškėle Maksimalus sukimo momentas 120 Nm	656050 120
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 14 mm	360530 14
Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643330 14
Keičiamos lūpos lygios Tipas 70	361260 70
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 20 mm	360530 20
Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643329 14