



Bazinė lūpa fiksuota, Tipas: 125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361333 125
GTIN	4250364403290
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Paskirtis:

Atraminė lūpa užspaudimo elementų Nr. 361238; 361240; 361245; 361250 bei Nr. 361160 tvirtinimui.

Mobili pasisukanti lūpa nelygiagrečių plokštumų išlyginimui. Atramines galvutes galima prisukti skirtingose tvirtinimo kiaurymėse ir tai suteikia galimybę užspausti įvairios formos detales.

Tinka:

Spaustuvas Nr. 361290; 361302.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis b	189 mm
c	24 mm
c ₁	26 mm
Žiaunų aukštis h	20 mm
Žiaunų ilgis l	104 mm
Užveržimo ribos, maksimaliai apvalus	330 mm
Užveržimo ribos, minimaliai apvalus	50 mm
Užveržimo ribos, maksimaliai kvadratinis	489 mm
Užveržimo ribos, minimaliai kvadratinis	25 mm

atitinka spalvinį žymėjimą	Titanas
atitinka spalvinį žymėjimą	Titan 2
atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai