



## Atraminė paslanki lūpa paslanki, Tipas: 125



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	361338 125
GTIN	4250364403306
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Atraminė lūpa užspaudimo elementų Nr. 361238; 361240; 361245; 361250 bei Nr. 361160 tvirtinimui.

Mobili pasisukanti lūpa nelygiagrečių plokštumų išlyginimui. Atraminės galvutės galima prisukti skirtingose tvirtinimo kiaurymėse ir tai suteikia galimybę užspausti įvairios formos detales.

#### Tinka:

Spaustuvas Nr. 361290; 361302.

### Techninis aprašymas

Žiaunų plotis b	189 mm
c	24 mm
c <sub>1</sub>	53,5 mm
Žiaunų aukštis h	20 mm
Žiaunų ilgis l	103,5 mm
Užveržimo ribos, maksimaliai apvalus	330 mm
Užveržimo ribos, minimaliai apvalus	50 mm
Užveržimo ribos, maksimaliai kvadratinis	489 mm
Užveržimo ribos, minimaliai kvadratinis	25 mm

atitinka spalvinį žymėjimą	Titanas
atitinka spalvinį žymėjimą	Titan 2
atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai