

Garant**Pjovimo diskas, našus modelis PLONAS, Disko Ø: 115mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	563277 115
GTIN	4045197967480
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

Plonas modelis greitam ir ekonomiškam pjovimui, labai patvarus.

Specifikacija:

A46R-BF.

Techninis aprašymas

Forma	tiesus
Disko Ø	115 mm
Disko storis	1,6 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Specifikacija	A46R-BF
kai medžiagos storis	7,7 - 8 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %

rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		