



Pjovimo diskas, našus modelis PREMIUM*** YPAČ PLONAS, Disko Ø: 230mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563165 230
GTIN	9003172420516
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Plonais diskais galima **greitai pjauti nenaudojant jėgos** ir taupant laiką. **Švarūs pjūvio paviršiai, beveik be užvartų.**

Labai patvarus naujausios kartos **didelio produktyvumo pjovimo diskas** su maksimaliomis pjovimo savybėmis dėl šiurkščių šoninių paviršių.

Specifikacija:

A46R-BFP.

Techninis aprašymas

Disko storis	1,9 mm
Specifikacija	A46R-BFP
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko Ø	230 mm
Forma	tiesus
kai medžiagos storis	5,7 mm

Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		