



Pjovimo diskas PREMIUM*** YPAČ PLONAS, Disko Ø: 178mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563406 178
GTIN	9003175253555
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Specialus modelis pjauti spalvotuosius metalus, pvz.: aliuminį, žalvarį, bronzą ir pan.

Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s v_c.

Specifikacija:

A30N-BFXA.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

Techninis aprašymas

Disko Ø	178 mm
Specifikacija	A60N-BFXA
Disko storis	2 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm

Forma	tiesus
kai medžiagos storis	6 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Spalvotieji metalai
optimaliai parinkta medžiagai	Aliuminis
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		