

**Pjovimo diskas PREMIUM\*\*\* YPAČ PLONAS, Disko Ø: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	563406 125
GTIN	9003172442884
Produktų klasė	53T

**Aprašymas****Modelis:**

**Specialus modelis** pjauti **spalvotuosius metalus, pvz.: aliuminį, žalvarį, bronzą ir pan.**

**Paskirtis:**

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s v<sub>c</sub>.

**Specifikacija:**

**A60N-BFP**

**Pastaba:**

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

**Techninis aprašymas**

Forma	tiesus
Disko storis	1 mm
Specifikacija	A60N-BFP
Disko Ø	125 mm

Kiaurymės Ø	22,23 mm
kai medžiagos storis	3 - 5 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Spalvotieji metalai
optimaliai parinkta medžiagai	Aliuminis
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		