

**Varžtų išsuktuvas su dviem pjovimo briaunomis ir viršūne, Tipas: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	082861 5
GTIN	4049002020919
Produktų klasė	04D

Aprašymas**Modelis:**

Iš plastiško chromo vanadžio plieno. Aštrios griovelių briaunos susikabina gręžiamame varžte ir jį išsuka. Su kvadratu, kad būtų galima įstatyti į sriegtuvą ir pan.

Paskirtis:

Tinka ir dešiniam, ir kairiniam sriegiui.

Tinka:

užgrūdintam plienui. Tinka ir dešiniam, ir kairiniam sriegiui.

Pastaba:

UNC ir UNF sriegius reikia užsakyti atskirai.

Pirminio gręžimo Ø: 11,1 mm

tinka varžtams/kaiščiams: M16 – M20

tinka: grūdintajam plienui

Techninis aprašymas

Pirminio gręžimo Ø	11,1 mm
tinka varžtams/kaiščiams	M16 – M20
Tipas	5
Tinka	grūdintajam plienui
Produkto rūšis	Varžtų išsuktuvai