



Užgriebiamasis veržtuvas, Užveržimo tarpas: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	861600 300
GTIN	4008158035819
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno (ypatingo profilio), cinkuotas galvaniniu būdu. Plieninė slystamoji apkaba su trapecinio sriegio sraigtu ir prispaudžiamąją plokštę, pakreipiama iki 30°. Perkišus slystamąją, veržtuvus galima naudoti **plėtimui** (spaudimas į išorę).

Paskirtis:

Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 7 500 N.

Techninis aprašymas

Kreipiančiosios skerspjuvis	28×11 mm
Užveržimo tarpas	300 mm
Svoris	2,4 kg
Išnešimas	120 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Prispaudimo lūpa

861605