



Itin sunkūs plieniniai veržtuvai su specialia spaudžiamąja mova, Užveržimo tarpas: 500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	861400 500
GTIN	4008158007717
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno (specialus profilis), abi dalys pagerintos kokybės ir cinkuotos galvaniniu būdu. Slystamoji apkaba iš plieno, kaldinta šlampavimo būdu, pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Dilimui atsparus, lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu. Patvarus, su specialia karščiui atsparia plokšte su plieno intarpu, palenkiamas iki 35°. Sraigtas pagerintos kokybės, juodintas, su reguliuojama T formos rankena.

Paskirtis:

Didelėms ir labai didelėms apkrovoms, kai detales reikia užspausti gaminant plienines konstrukcijas, krovininius automobilius, mašinų gamyboje, šaltkalvių dirbtuvėse ir t. t. Judinama specialia spaudžiamąja užmova galima užspausti detales su nuožula iki 35°. **Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 35 000 N.**

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	500 mm
Išnešimas	200 mm

Svoris	12,2 kg
Kreipiančiosios skerspjuvis	50×25 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Užspaudimo dangtelis su tvirtinimo detalėmis	861430
Sparnuoti sraigtai su užspaudimo dangteliu	861440
Srieginė įvorė su fiksavimo žiedu	861450