



Sunkūs plieniniai veržtuvai su specialia spaudžiamąja mova, Užveržimo tarpas: 600mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 861310 600 |
| GTIN | 4008158007649 |
| Produktų klasė | 83K |

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno (specialus profilis), abi dalys pagerintos kokybės ir cinkuotos galvaniniu būdu. Slystamoji apkaba iš plieno, kaldinta šlampavimo būdu, pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Dilimui atsparus, lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu. Ilgaamžis, nes speciali karščiui atspari plokštė yra su plieno intarpu. Sraigtas pagerintos kokybės, juodintas, su reguliuojama T formos rankena. Pasukama iki 35°.

Paskirtis:

Didelėms ir labai didelėms apkrovoms, kai detales reikia užspausti gaminant plienines konstrukcijas, krovininius automobilius, mašinų gamyboje, šaltkalvių dirbtuvėse ir t.t. Judinama specialia spaudžiamąja užmova galima užspausti detales su nuožula. **Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 22 000 N.**

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|----------|
| Užveržimo tarpas | 600 mm |
| Kreipiančiosios skerspjuvis | 40×20 mm |

| | |
|----------------|-----------|
| Išnešimas | 175 mm |
| Svoris | 7,2 kg |
| Produkto rūšis | Veržtuvas |

Priedai

| | |
|--|--------|
| Sparnuoti sraigtai su užspaudimo dangteliu | 861340 |
| Užspaudimo dangtelis su tvirtinimo detalėmis | 861130 |