



Akumuliatorinis tiesinis pjūklas, Tipas: M18FHZ



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 078220 M18FHZ |
| GTIN | 4058546030575 |
| Produktų klasė | 03L |

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis kompaktiškas siaurapjūklis darbams sunkiai prieinamose vietose.

- Tolygus elektroninis eigos dažnių reguliatorius ir apsauga nuo perkrovos.
- FIXTEC pjūklelio keitimo be įrankių sistema.

Su galingu bešepetėliniu POWERSTATE™ varikliu.

- REDLINK PLUS™ elektronika su skaitmenine apsauga nuo perkrovos dar didesniai galingumui.
- REDLITHIUM-ION™ akumuliatorius su atskirų kamerų stebėjimu ilgesniai veikimo trukmei.
- 22 mm žingsnio ilgis ir 3000 min⁻¹ maksimaliai kontrolei.
- Paverčiamas pjūklo padas pjovimo padėties optimizavimui.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra HD Box transportavimo lagaminas, 2 18 V baterijos, greitojo įkrovimo prietaisas ir pjūklelis siaurapjūkliui.

Pastaba:

Pjūklelius tiesiniam pjūklui žr. nuo Nr. 588600.

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Techninis aprašymas

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/
Įtampa

Milwaukee tipas HB 18 V

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Pakuotė | Transportavimo lagaminas |
| Gamintojo pavadinimas | M18FHZ-502X |
| Eigos dažnis | 0 - 3000 min ⁻¹ |
| Svoris | 2,6 kg |
| Ypatybė | FIXTEC, LED |
| Akumulatoriaus talpa | 5 Ah |
| maksimali vibracija pagal EN | 9,9 m/s ² |
| Akumulatoriaus įtampa | 18 V |
| Eigos ilgis | 22 mm |
| Akumuliatorių kiekis | 2 |
| Akumulatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| Maitinimas | Varomas akumulatoriaus energija |
| Produkto rūšis | Pjūklas |

Priedai

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C | 073840 M1218C |
| Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC | 073840 M1218FC |
| Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas MB18 | 073816 MB18 |