



Sunkūs plieniniai veržtuvai su specialia spaudžiamąja mova, Užveržimo tarpas: 1000mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 861310 1000 |
| GTIN | 4008158007540 |
| Produktų klasė | 83K |

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno (specialus profilis), abi dalys pagerintos kokybės ir cinkuotos galvaniniu būdu. Slystamoji apkaba iš plieno, kaldinta šlampavimo būdu, pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Dilimui atsparus, lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu. Ilgaamžis, nes speciali karščiui atspari plokštė yra su plieno intarpu. Sraigtas pagerintos kokybės, juodintas, su reguliuojama T formos rankena. Pasukama iki 35°.

Paskirtis:

Didelėms ir labai didelėms apkrovoms, kai detales reikia užspausti gaminant plienines konstrukcijas, krovininius automobilius, mašinų gamyboje, šaltkalvių dirbtuvėse ir t.t. Judinama specialia spaudžiamąja užmova galima užspausti detales su nuožula. **Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 22 000 N.**

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|----------|
| Kreipiančiosios skerspjuvis | 40×20 mm |
| Svoris | 9,4 kg |

| | |
|------------------|-----------|
| Išnešimas | 175 mm |
| Užveržimo tarpas | 1000 mm |
| Produkto rūšis | Veržtuvas |

Priedai

| | |
|--|--------|
| Užspaudimo dangtelis su tvirtinimo detalėmis | 861130 |
| Sparnuoti sraigtai su užspaudimo dangteliu | 861340 |