

uvex

Pirštinių pora uvex phynomic C5, Pirštinių dydis: 11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094548 11
GTIN	4048612051733
Produktų klasė	04U

Aprašas

Aprašymas:

uvex phynomic C5. Lengvos ir minkštos nuo įpjovimo saugančios pirštinės su drėgmei atsparia ir lanksčia polimero danga. Puikus sukibimas dirbant sausoje arba šiek tiek drėgnoje darbo aplinkoje. Galima naudoti jautriai odai (dermatologiškai patvirtinta).

uvex phynomic serija. Itin lengvos, lanksčios nuo įpjovimų saugančios pirštinės puikiai prisitaiko prie rankos. Optimaliai pritaikytos darbams, kuriems reikalingas itin tikslus lietimų pojūtis. Öko-Tex® Standard 100, be silikono.

Norma:

EN 388; EN 420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para alimentos

Glove characteristics: Silicone-free

Glove characteristics: Levnedsmiddelcertificering

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	11
Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Pagrindo medžiaga	Poliamidas, HPPE
Danga	Nitrilinės
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	pilka / mėlyna
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės