



## Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: M12FPD6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070110 M12FPD6
GTIN	4058546029784
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

- Našus akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su keliomis pakopomis nustatomu sukimo momentu.
  - REDLITHIUM-ION™ Red ličio jonų akumulatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
  - Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
  - FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
  - Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.
  - LED darbo zonos apšvietimas.
  - Maksimalaus našumo bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis (išskyrus dyd. M18BPD4). Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnė eksploatavimo trukmė palyginti su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
  - REDLINK PLUS™ elektronika – apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.
- FUEL™ Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvus tik 168 mm ilgio. 16 pakopų sukimo momento nustatymas, gręžimo pakopa ir smūginio gręžimo pakopa.

#### Privalumai:

Kompaktiškas, akumulatorius naudojamas kaip stovas.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, lagaminu (HD dėže) ir diržo segtuku.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073814 ir 073840. Tinkamus Bluetooth-Tracking modulius rasite el. parduotuvėje.

Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Gamintojo pavadinimas: M12FPD-602X

Akumuliatorių kiekis: 2

Akumulatoriaus rūšis: Ličio jonai

Akumulatoriaus talpa: 6 Ah

Akumulatoriaus įtampa: 12 V

Variklio sandara: FUEL™

### Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	30,8 m/s <sup>2</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	35 mm
Gamintojo pavadinimas	M12FPD-602X
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1700 min <sup>-1</sup>
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Svoris	1,5 kg
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min <sup>-1</sup>
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
standartinis naudojimas	Strong
maksimalus sukimo momentas	44 Nm
Variklio sandara	FUEL™
Akumulatoriaus talpa	6 Ah
Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V

Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas

### Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Ličio jonų akumulatorius M12B6 Akumulatoriaus tipas, įtampa MB12 V	073829 MB12