



Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: M12FPD2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070110 M12FPD2
GTIN	4058546029746
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

- Našus akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su keliomis pakopomis nustatomu sukimo momentu.
 - REDLITHIUM-ION™ Red ličio jonų akumulatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
 - Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
 - FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
 - Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.
 - LED darbo zonos apšvietimas.
 - Maksimalaus našumo bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis (išskyrus dyd. M18BPD4). Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnė eksploatavimo trukmė palyginti su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
 - REDLINK PLUS™ elektronika – apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.
- FUEL™ Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas tik 168 mm ilgio. 16 pakopų sukimo momento nustatymas, gręžimo pakopa ir smūginio gręžimo pakopa.

Privalumai:

Tik 168 mm konstrukcinio ilgio.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, lagaminu (HD dėže) ir diržo segtuku.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073814 ir 073840. Tinkamus Bluetooth-Tracking modulius rasite el. parduotuvėje.

Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Gamintojo pavadinimas: M12 FPD2

Akumuliatorių kiekis: 2

Akumulatoriaus rūšis: Ličio jonai

Akumulatoriaus talpa: 2 Ah

Akumulatoriaus įtampa: 12 V

Variklio sandara: FUEL™

Techninis aprašymas

Svoris	1,2 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	35 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	<2,5 m/s ²
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	30,8 m/s ²
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
Gamintojo pavadinimas	M12 FPD2
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
maksimalus sukimo momentas	37 Nm
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1700 min ⁻¹
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
standartinis naudojimas	Strong
Variklio sandara	FUEL™
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm

Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Priedai

Ličio jonų akumuliatorius M4B2/M12B2 Akumuliatoriaus tipas, akumuliatoriaus įtampa MB12 V	073814 MB12
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC