

Hartig**Mikrometras, Matavimo ribos: 75-100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420542 75-100
GTIN	4250099600230
Produktų klasė	46P

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinio matavimo plokštumos, tiksliai pritrintos. Grūdinti, šlifuoti mikrometriniai sraigčiai. Didesnis tikslumas negu DIN 863. Tvirtinamas tvirtinimo įrenginiu. Su jutikline terkšle ir apsaugine izoliacija. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Paskirtis:

Dėl tiesioginio 5 µm nuskaitymo puikiai tinka kokybės patikrinimui.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Leistina paklaida	2 µm
Kalibravimas	B1
Matavimo būgno Ø	25 mm
Suklys	grūdinta, nušlifauta
Sraigto Ø	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Terkšlė	taip

Izoliuota rankų apsauga	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100
Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022000 100