

**HOLEX****Freza dantų forma INOX – rupiam apdirbimui, HM, Tipas: A1020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	547250 A1020
GTIN	4045197973894
Produktų klasė	52D

**Aprašymas****Modelis:**

**Patobulintos formos dantų geometrija** užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Gaunama puiki drožlė, geros kokybės paviršius, šiluminis poveikis medžiagai mažas (nepakinta spalva). Koto Ø 6 mm.

**Paskirtis:**

Optimaliai pritaikyta **austenitinio, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno**, minkštų titano lydinių ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

**Techninis aprašymas**

Forma	Cilindras
Dantų smulkumas	stambiadantis
Galvos Ø	9,6 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	INOX
Bendras ilgis	64 mm
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	19 mm
Serija	Dantų forma INOX
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		