

HOLEX**Freza dantų forma INOX – rupiam apdirbimui, HM, Tipas: F0618****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	547250 F0618
GTIN	4045197973955
Produktų klasė	52D

Aprašymas**Modelis:**

Patobulintos formos dantų geometrija užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Gaunama puiki drožlė, geros kokybės paviršius, šiluminis poveikis medžiagai mažas (nepakinta spalva). Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta **austenitinio, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno**, minkštų titano lydinių ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	6 mm
Koto Ø	6 mm
Bendras ilgis	50 mm
Forma	Užapvalintos elipsės formos
Dantų smulkumas	stambiadantis
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	INOX
Galvutės ilgis	18 mm
Serija	Dantų forma INOX
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		