



Universalus nuimtuvas su trimis griebtuvais



Užsakymo data

Užsakymo numeris	880030
GTIN	4021176480416
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Spyruokliniai nuėmimo griebtuvai didina užveržimo jėgą proporcingai nuėmimo jėgai.

Paskirtis:

Spyruoklinis veikimo principas ir siaura konstrukcija labai tinka nuėmimo darbams taip pat ir sunkiai pasiekiamose vietose.

Išorinio suspaudimo dydis: 20 - 150 mm

Užveržimo gylis iki: 150 mm

Galia: 2,5 t

Techninis aprašymas

Išorinio suspaudimo dydis	20 - 150 mm
Galia	2,5 t
Užveržimo gylis iki	150 mm
Kablių skaičius	3
maksimalus sukimo momentas	35 Nm

Išorinis 6-briaunis	10 mm
Svoris	1,16 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su trimis griebtuvais