



Skaitmeninis gyلماتis IP67 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	418746 150
GTIN	2050001949684
Produktų klasė	46P

Aprašymas

Modelis:

Didelis, ryškus LCD ekranas. Skaitmenų aukštis 8 mm. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas). Slankmatis nejautrus vandeniui, aušinimo emulsijoms, alyvai ir dulkėms.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų laidas Nr. 498948 dyd. USB2. Matavimo tiltelis.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	A1
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Leistina paklaida	0,02 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 150 mm
Tiltelio ilgis	100 mm
Padalos vertė	0,0005 in

Padalos vertė	0,01 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Matavimo liniuotės skersmuo	12×4 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
Kalibravimas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032