



Nuimtuvas su dviem griebtuvais, Tipas: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	880100 10
GTIN	4021176009921
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (**išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams**). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės Ø. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

Paskirtis:

Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.

Techninis aprašymas

Galia	4,5 t
Vidinio suspaudimo dydis	70 - 180 mm
Išorinio suspaudimo dydis	30 - 120 mm
Užveržimo gylis iki	100 mm
Išorinis 6-briaunis	17 mm

maksimalus sukimo momentas	80 Nm
Kablių skaičius	2
Svoris	1,42 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Priedai

Atsarginių griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 1/100 mm	880200 1/100
Atsarginiai griebtuvai (3 vnt.) Tipas / užspaudimo gylis 1/100 mm	880220 1/100
Prailgintų griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 1/200 mm	880300 1/200
Atsarginis suspaudimo sraigtas Tipas 1	880150 1