



Skaitmeninių universalių slankmačių rinkinys IP 67, Matavimo diapazonas: 150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	415555 150
GTIN	4029713019235
Produktų klasė	46P

Aprašymas

Modelis:

Universalus skaitmeninis slankmatis įvairiems vidaus ir išorės matavimams (grioveliams, sriegiams, kiurymėms ir pan.). Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 7,5 mm aukščio skaitmenimis. Su PRESET funkcija (išankstinis matavimo vertės nustatymas).

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Slankmatis, kontrolinis kalibras 50 mm, 2 poros matavimo antgalių vidniam ir išoriniam matavimui. Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Visi atsarginiai ir specialūs liestukai nuo Nr. 434900 iki 434915 su sriegiais M2,5. Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Antgalių ilgis	40 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 150 mm
Baterijų kiekis	1

Leistina paklaida	0,03 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	A1
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas
CR2032

081560 CR2032

Plieninis liestukas Tipas 2

434900 2