



Nuimtuvas su trimis griebtuvais, Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	880130 6
GTIN	4021176006203
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (**išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams**). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės Ø. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

Paskirtis:

Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.

Išorinio suspaudimo dydis: 220 - 650 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 290 - 740 mm

Užveržimo gylis iki: 200 mm

Galia: 20 t

Techninis aprašymas

Išorinio suspaudimo dydis	220 - 650 mm
Vidinio suspaudimo dydis	290 - 740 mm

Galia	20 t
Užveržimo gylis iki	200 mm
Kablių skaičius	3
Išorinis 6-briaunis	41 mm
maksimalus sukimo momentas	650 Nm
Svoris	25 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su trimis griebtuvais

Priedai

Hidraulinis sraigtas Tipas 2	880170 2
Atsarginių griebtuvų pora Tipas / užspaudimo gylis 3/200 mm	880200 3/200
Atsarginiai griebtuvai (3 vnt.) Tipas / užspaudimo gylis 3/200 mm	880220 3/200
Prailginti griebtuvai (3 vnt.) Tipas / užspaudimo gylis 4/500 mm	880320 4/500