

 KOMET
TOHX 090202 kairinė, W30, Rūšis: BK8425**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268881 BK8425
GTIN	4047109179745
Produktų klasė	24T

Aprašymas

TOHX 090202 kairinė BK8425 Kietlydinys: BK8425

Drožlialaužis: G12

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 260 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 120 - 160 m/min

Techninis aprašymas

Papildomas naudojimas	M
Drožlialaužis	G12
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 160 m/min
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Kampo spindulys	0,2 mm

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	BK8425
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 090202 L
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W30
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui