

 KOMET**DOHT 11T304 neutrali, W79, Rūšis: BK6425****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268860 BK6425
GTIN	4047109225374
Produktų klasė	24T

Aprašymas

DOHT 11T304 neutrali BK6425 Kietlydinys: BK6425

Drožlialaužis: G06

Pastūma f: 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 100 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Drožlialaužis	G06
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	100 - 180 m/min
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	BK6425
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DOHT 11T304 N
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	W79
Priekinis kampas	12 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui