

 KOMET**TOGX 090202 neutrali, W57, Rūšis: BK8430****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268866 BK8430
GTIN	4047109201514
Produktų klasė	24T

Aprašymas

TOGX 090202 neutrali BK8430 Kietlydinys: BK8430

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	BK8430
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 180 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,2 mm

Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOGX 090202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W57
Priekinis kampas	14 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui