



Moteriškos darbo kelnės dirbtuvėms, tamsiai pilkos / juodos, Dydis DE: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091833 40
GTIN	7330509465493
Produktų klasė	04T

Aprašymas

Modelis:

Su įsiuvais iš tamprios **Stretch medžiagos** ir **specialaus kirpimo klešėmis** optimaliam judrumui bei patogumui. Galimybė pailginti klešnes.

- Vidinė kišenė mobiliam telefonui iš **Mesh medžiagos**.
- Kišenė ant klešės su kilpa, užtrauktuku, skyriais peiliui ir pieštukui.
- **Plastikinis užtrauktukas**.
- **Šoninės kišenės**.
- **Užpakalinės kišenės**.
- **D žiedas ties liemeniu**.

Šiuolaikiškos dirbtuvių darbinės kelnės iš lengvos, tačiau **nedylančios medžiagos**, greitai džiūsta. Idealiai tinka darbui karštoje aplinkoje.

Pastaba:

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Dydis DE	40
Lytis	Moteriškas modelis
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	166 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	tamsiai pilkos / juodos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės