

**Neperšlampama striukė Voss, juoda, unisex dydis: M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

091915 M

GTIN

7040051269417

Produktų klasė

09L

Aprašymas**Modelis:**

Klasikiniai neperšlampami rūbai iš vėjui ir vandeniui nepralaidaus PU audinio su Helox + technologija užtikrina patikimą apsaugą esant ekstremalioms oro sąlygoms. Dar daugiau komforto dėl lengvo Helox+ elastingo audinio dėvint ir ilgesnį laiką. Šviesą atspindintys elementai geresniam matomumui.

Neperšlampama striukė su prailginta nugara ir gobtuvu su virve sturaukimui.

- **Užtrauktukas priekyje.**
- **Dvi įleistos kišenės su lipukais.**
- **Kraštas su virve sutraukimui.**
- **Rankogaliai, reguliuojami spaudėmis.**

Standartas:

Klasikiniai neperšlampami rūbai iš vėjui ir vandeniui nepralaidaus PU audinio su Helox + technologija užtikrina patikimą apsaugą esant ekstremalioms oro sąlygoms. Dar daugiau komforto dėl lengvo Helox+ elastingo audinio dėvint ir ilgesnį laiką. Šviesą atspindintys elementai geresniam matomumui.

Neperšlampama striukė su prailginta nugara ir gobtuvu su virve sturaukimui.

- **Užtrauktukas priekyje.**
- **Dvi įleistos kišenės su lipukais.**
- **Kraštas su virve sutraukimui.**
- **Rankogaliai, reguliuojami spaudėmis.**

Standartas:

EN 343

Norma: EN 343

Techninis aprašymas

Serija	Voss
unisex dydis	M
Lytis	Unisex
Audinio sudėtis	100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	170 g/m ²
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	juoda
Norma	EN 343
Produkto rūšis	Neperšlampama striukė