



Neperšlampamos kelnės Voss, juodos, unisex dydis: M



Užsakymo data

Užsakymo numeris

091917 M

GTIN

7040051270178

Produktų klasė

09L

Aprašymas

Modelis:

Klasikiniai neperšlampami rūbai iš vėjui ir vandeniui nepralaidaus PU audinio su Helox + technologija užtikrina patikimą apsaugą esant ekstremalioms oro sąlygoms. Dar daugiau komforto dėl lengvo Helox+ elastingo audinio dėvint ir ilgesnį laiką. Šviesą atspindintys elementai geresniam matomumui.

Neperšlampamos kelnės su elastingu liemeniu ir spaudėmis reguliuojamais klešnių galais.

Standartas:

Klasikiniai neperšlampami rūbai iš vėjui ir vandeniui nepralaidaus PU audinio su Helox + technologija užtikrina patikimą apsaugą esant ekstremalioms oro sąlygoms. Dar daugiau komforto dėl lengvo Helox+ elastingo audinio dėvint ir ilgesnį laiką. Šviesą atspindintys elementai geresniam matomumui.

Neperšlampamos kelnės su elastingu liemeniu ir spaudėmis reguliuojamais klešnių galais.

Standartas:

EN 343

Norma: EN 343

Techninis aprašymas

Serija

Voss

unisex dydis	M
Lytis	Unisex
Audinio sudėtis	100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	170 g/m ²
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	juodos
Norma	EN 343
Produkto rūšis	Neperšlampamos kelnės