

**Galandimo diskas D×T×H (mm), 175×25×32, Tipas: SC46****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	596310 SC46
GTIN	9003172028019
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai, keraminiu pagrindu. Labai žemas galinis ir radialinis mušimas, didžiausias darbinis greitis 40 m/s. **Universalūs** dviguboms šlifavimo staklėms, užvartų nuėmimui, įrankių galandimui, papildomam šlifavimui.

Paskirtis:

Aliuminiui ir spalvotiesiems metalams.

Specifikacija:

Silicio karbidas, žalias, kiečio laipsnis H.

Tiekimo sudėtis:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

Techninis aprašymas

maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)

Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Specifikacija	Silicio karbidas, žalias, kiečio laipsnis H
Smulkumo laipsnis	vidutinis
Grūdėtumas	46
Šlifavimo būdas	Galastuvas / tekėlas
Perėjimo žiedo vidinis Ø	25 mm
Perėjimo žiedo vidinis Ø	20 mm
Perėjimo žiedo vidinis Ø	16 mm
Forma	1
Disko Ø D	175 mm
Disko plotis T	25 mm
Produkto pavadinimo požymis	175×25×32
Kiaurymės Ø H	32 mm
Produkto rūšis	Galastuvo / tekėlo diskas