

Garant**Profilių pratraukimo laikiklis, metrinis $\varnothing d = 16$ mm, Koto $\varnothing D_S$: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293026 40
GTIN	4045197977427
Produktų klasė	29K

Aprašymas**Tinka:**

CNC ir standartinės staklės.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

Pastaba:

- **Dėmesio: visada naudokite atitinkamą stūmiklio \varnothing .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

Techninis aprašymas

L	76 mm
Koto ilgis L_s	50 mm
Koto rūšis	Cilindrinis kotas
Koto $\varnothing D_s$	40 mm

Duomenų lapai

Ø d	16 mm
Ø D	58 mm
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Priedai

Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 12 mm	293006 12
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 16 mm	293006 16
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 5 mm	293006 5
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 8 mm	293006 8