



Aukštos kokybės sandarinimo juosta juoda, Plotis x ilgis (mmxm): 50X5,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083771 50X5,5
GTIN	4054596382794
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

3M™ 4411 specialiai sukurta profesionaliam esamos jungties ar siūlės, veikiamos saulės šviesos, ekstremalių temperatūrų ir drėgmės, sandarinimui. Dėl jonomerinio laikiklio didesnis **atsparumas UV spinduliams ir cheminei taršai.**

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Klijai: Akrilatas

Storis: 1 mm

Techninis aprašymas

Plotis	50 mm
Ilgis	5,5 m
Tamprumas	450 %
Gamintojo pavadinimas	4411B
Storis	1 mm

Spalva	juodas
Stipris tempiant	0,19 N/mm
Sukibimas su plienu	1,34 N/mm
Yra pamušalas	taip
Ypatybė	atsparus drėgmei
Ypatybė	su UV filtru
Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	atspari oro sąlygoms
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Sandarinimas
Laikymo temperatūra	15 - 38 °C
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Klijai	Akrilatas
Sandėlio oro drėgmė	30 - 70 %
atsparus temperatūrai iki	90 - 150 °C
Pagrindo medžiaga	Jonomerų nešiklis
Produkto rūšis	Lipni juosta