



Precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm), 500×100×203, Tipas: A46



Užsakymo data

Užsakymo numeris	590694 A46
GTIN	9003172046662
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:

Našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir dėl to diskai tarnauja ilgiau.

- **Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.**
- **Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Būtinai aušinimas emulsija, medžiagų, kurių apdirbimo metu gaunamos ilgos drožlės, atveju būtinai geras aušinimas tepalu.**

Plokščiojo šlifavimo diskai, **šlifavimo plotis 100 mm**, efektyviam didelių matmenų detalių apdirbimui.

5 forma su išėma vienoje pusėje.

Paskirtis:

- **Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.**

- **Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**
- **Būtinamas aušinimas emulsija, medžiagų, kurių apdirbimo metu gaunamos ilgos drožlės, atveju būtinamas geras aušinimas tepalu.**

Specifikacija:**93A461I9AV.****Pastaba:**

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.

Forma: 5

Išėmos gylis F 1: 25 mm

Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Plokščiasis šlifavimas
Specifikacija	93A461I9AV
Forma	5
Disko Ø D	500 mm
Disko plotis T	100 mm
Produkto pavadinimo požymis	500×100×203
Kiaurymės Ø H	203 mm
Išėmos Ø P	300 mm
Išėmos gylis F 1	25 mm
Produkto rūšis	Plokščiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

CuZn	ribotai tinka
Uni	ribotai tinka
drėgnas, maks.	tinka