



Nuimtuvas su šoniniu veržtuvu, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	881200 3
GTIN	4021176028403
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos griebtuvų darbiniais paviršiais kartu su veržtuvu galima guolį išmušti pleištu (Nr. 881180).

Paskirtis:

Nuimti krumpliaračius, sliekračius, vairo svirtis ir t. t.

Išorinio suspaudimo dydis: 50 - 150 mm

Užveržimo gylis iki: 140 mm

Galia: 7,5 t

Techninis aprašymas

Išorinio suspaudimo dydis	50 - 150 mm
Galia	7,5 t
Užveržimo gylis iki	140 mm
maksimalus sukimo momentas	175 Nm
Išorinis 6-briaunis	24 mm

Kablių skaičius	2
Svoris	3,16 kg
Produkto rūšis	Nuimtuvas su dviem griebtuvais