



Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, Visas ilgis: 180mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	725265 180
GTIN	3662424076558
Produktų klasė	73R

Aprašymas

Modelis:

Chromuotos replės, rankenos tvirtomis sienelėmis. **Patvari plastikinė atidarymo spyruoklė.** Ašmenys papildomai grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC).

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	2,2 mm
visas ilgis	180 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	storasieniai rankenų apvaskalai
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne
su atidarymo spyruokle	ne
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės