

**Garant****Atvira spinta sukomplektuota, Tipas: S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	987121 S
GTIN	4045197977595
Produktų klasė	91M

**Aprašymas****Modelis:**

Deformacijai atsparus korpusas iš plieninės skardos. Vidurinė sienelė su 4-briaunėmis skylėmis 9×9 mm 37 mm tinkleliu. Su antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriu, laikiklių rinkiniu ir popieriaus ritinėlių laikikliu.

**Tiekimo sudėtis:**

atvira spinta Cleaning Point Nr. 987101: 1 vnt. dyd. S

Antrinių žaliavų rūšiavimo dėžė Nr. 987110: 2 vnt. dyd. 45

Laikiklių rinkinys Nr. 987116: 1 vnt.

Turkio spalvos popieriaus rulono laikiklis Nr. 089160 dyd. W1: 1 vnt.

**Spalva:**

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabras kombinuotas su tamsiai pilka spalva RAL 7016.

Hoffmann perforuota sienelė: 9×9 mm

Aukštis: 1700 mm

Plotis: 725 mm

Gylis: 634 mm

Korpuso gylis: 524 mm

Svoris: 81 kg

**Techninis aprašymas**

Plotis	725 mm
Gylis	634 mm
Aukštis	1700 mm
Tipas	S
Svoris	81 kg
Korpuso gylis	524 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Produkto rūšis	Valymo reikmenų spinta

---

## Priedai

Stumiamoji rankena Spalva BLUE	920135 BLUE
Stumiamoji rankena Spalva BLACK	920135 BLACK