



## Pirštinių pora KryTech 563, Pirštinių dydis: 11



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	094470 11
GTIN	3245425634110
Produktų klasė	04P

### Aprašymas

#### Modelis:

KryTech 563. **Universaliems darbams ir tokiems, kuriems reikia pirštų jautrumo**, sausoje ir nelabai purvinoje aplinkoje. Labai atsparios alyvoms ir tepalams. Tvirta nitrilo danga užtikrina ilgą naudojimą. Ypač tinka meto presavimui, darbui su skardomis, mechaniniams techninės priežiūros darbams.

#### Standartas:

EN 388; EN 420

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Apsaugos klasė nuo įpjovimų: B

Spalva: juoda / pilka

be silikono: taip

### Techninis aprašymas

Svoris	37 g
Imti alyvuotiems daiktams	labai gerai
Pirštinių dydis	11

Kvėpuoja	gerai
Apsauga nuo karščio	nėra
Dangos medžiaga	Nitrilinės
Tinkama forma	labai gerai
Lietimo pojūtis	labai gerai
EN 388 Atsparumas pradūrimui	3
EN 388 Atsparumas įpjovimams	3
EN 388 Atsparumas dilimui	4
Imti drėgniems daiktams	gerai
be silikono	taip
Be DMF	taip
EN 388 Atsparumas įplėšimams	4
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
EN 388:2016	4343B
Pagrindo medžiaga	PEHD
Danga	Nitrilinės
Pritaikymo sritys	Universalus
Spalva	juoda / pilka
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	B
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės