



Įstatoma perjungiamo terkšlė, Pavaros kvadrato tipas: 3-3/4HDin



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657600 3-3/4HD
GTIN	4018754243785
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktą įstatomas įrankis.

Įstatoma terkšlė perjungiamo.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Aukštis h	35 mm
Plotis b	61 mm
Įstatomas kotas	22×28 mm
Ilgalaikė apkrova	650 Nm
Dantų skaičius	60
Serija	735/65
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	55 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Perjungiamo terkšlė	taip
Terkšlė su išmetikliu	ne
Produkto rūšis	Terkšlė