



Veržlių skaldiklis, Veržlėms: M14-M24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	884900 M14-M24
GTIN	4021176020551
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis presas neatsukamoms arba užrūdijusioms veržlėms (5 - 10 kokybės klasės) skaldyti, nepažeidžiant varžtų. Dvigubai lenktas stačiu kampu, todėl galima dirbti ir sunkiai pasiekiamose vietose. Su grūdinta kalto briauna. Skaldoma tik veržiant suspaudimo varžtą. Suskaldžius veržlę, suspaudimo varžtas atsukamas ir kaltas įtraukiamas iki galo. Dydis M18 - M30 varžtams iš specialaus plieno - iki M30, kai kokybės laipsnis 8, iki M24 - kai kokybės laipsnis 10.

Pastaba:

M4 – M14 dydžio užveržimo varžtas veržiamas **maksimalia 60 Nm jėga**, M14 – M24 dydžio **maksimali jėga 70 Nm** ir M18 – M30 dydžio – **50 Nm**. Priveržimo momento viršyti negalima, tai gali sugadinti įrankį ir tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.

Techninis aprašymas

bendras ilgis be suspaudimo sraigto	350 mm
Užveržimo tarpas	22 - 36 mm
veržlėms	M14-M24
Kalto briaunos plotis	30 mm
Produkto rūšis	Veržlių skaldiklis

Priedai

Atsarginė kalto briauna Veržlėms M14-M24

884910 M14-M24