



Atskyriklis atskirai, Tipas: 2



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 884600 2 |
| GTIN | 4021176008368 |
| Produktų klasė | 83U |

Aprašymas

Modelis:

Atskyrimo ir nuėmimo įtaisas iš kokybiško plieno įrankiams.

Atskyrimo įtaisas: Dėl greitojo suspaudimo sraigto tolygiai spaudžia pusapvalias atskyrimo lūpas. Tuo metu pleišto formos lūpos įsispraudžia tarp guolio ir guoliavietės.

Nuėmimo įtaisas: kartu su atskyrikliais naudojamas atlaisvinto guolio išėmimui iš guoliavietės (tam reikia įtempimo varžtus įsukti į atskiriamųjų lūpų sriegines skylės). Greitojo suspaudimo suspaudimo suklys tolygiai spaudžia pusapvalias atskyrimo lūpas.

Paskirtis:

Atskirti glaudžiai priglundusius rutulinius guolius, krumpliaračius, vidinius žiedus ir t. t.,
kai standartiniams nuėmimo kabliams per maža vietos.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------|
| Užveržimo ribos, matmuo A | 22 - 115 mm |
| Atstumas tarp šoninių varžtų, matmuo B | 115 mm |
| Nuėmiklio prijungimo sriegis | M 14×1,5 |
| Produkto rūšis | Atskyriklis |

Priedai

Nuėmiklis Tipas 2

884700 2