



Mechaninis veržlių skaldiklis, Veržlėms: M18-M24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	884850 M18-M24
GTIN	4021176020223
Produktų klasė	83U

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis veržlių skaldiklis užstrigusioms arba persuktoms veržlėms (iki 6-os kokybės klasės) skaldyti, nepažeidžiant varžtų. Kaltas lengvai išsukamas (su grūdinta pjovimo briauna), nestringa.

Techninis aprašymas

bendras ilgis be suspaudimo sraigto	125 mm
veržlėms	M18-M24
Užveržimo tarpas	27 - 36 mm
Kalto briaunos plotis	16 mm
Produkto rūšis	Veržlių skaldiklis