

**Bazinis stelažas su lentynomis, Gylis 800 mm, Aukštis / lentynos plotis:
3000/1300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990512 3000/1300
GTIN	4004514217660
Produktų klasė	96P

Aprašymas**Modelis:**

T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Maksimali **lentynos apkrova** 150 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti.

Sekcijos apkrova: kai aukštis 2000 mm 1300 kg, kai 2500 mm 1700 kg, kai 3000 mm 2300 kg.

Aprašymas:

Konstruktiniai matmenys:
bazinis stelažas: konstrukciniai matmenys + 60

mm
pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm

Paskirtis:

Optimaliai išnaudojama vieta, todėl idealiai tinka tiek pramonei, tiek amatininkams, prekybai, administracinėms patalpoms, archyvams ir t.t.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindinė lentyna su skersiniais. Kiekviena lentyna su vienu skersiniu.

Pastaba:

- **Fiksuojamos kojelės tiekiamos kartu.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**
- **Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.**

- Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.
- Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm.
- Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1360 mm
Profilinių rėmų skaičius	2
Lentynos konstrukcija	Bazinė lentyna
Lentynų skaičius	7
Lentynos aukštis	3000 mm
Lentynos gylis	800 mm
Lentynos gylis	800 mm
Lentynos plotis	1300 mm
maksimali lauko apkrova	1600 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
Lentynos storis	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuotas
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 800 mm
Produkto rūšis	Sandėlio lentynos

Priedai

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 200X800 mm	990581 200X800
Lentyna, cinkuota Plotis × gylis 1300X800 mm	990580 1300X800
	990581 500X800

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis
500X800 mm

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis
300X800 mm

990581 300X800

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis
400X800 mm

990581 400X800

Fiksuojama kojelė

990852