

**Bazinis stelažas su lentynomis, Gylis 500 mm, Aukštis / lentynos plotis:
2000/1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990544 2000/1000
GTIN	4004514202857
Produktų klasė	96P

Aprašymas**Modelis:**

T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Maksimali **lentynos apkrova** 250 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti.

Sekcijos apkrova: kai aukštis 2000 mm 1300 kg, kai 2500 mm 1700 kg, kai 3000 mm 2300 kg.

Aprašymas:**Konstruktiniai matmenys:**

bazinis stelažas: Konstrukciniai matmenys + 60 mm

pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm

bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm

Paskirtis:

Optimaliai išnaudojama vieta, todėl idealiai tinka tiek pramonei, tiek amatininkams, prekybai, administracinėms patalpoms, archyvams ir t.t.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindinė lentyna su skersiniais. Kiekviena lentyna su vienu skersiniu.

Pastaba:

- **Fiksuojamos kojelės tiekiamos kartu.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**
- **Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.**

- Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.
- Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm.
- Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Lentynos aukštis	2000 mm
Lentynų skaičius	5
Profilinių rėmų skaičius	2
Lentynos konstrukcija	Bazinė lentyna
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1060 mm
Lentynos gylis	500 mm
Lentynos gylis	500 mm
Lentynos plotis	1000 mm
maksimali lauko apkrova	1300 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	250 kg
Lentynos storis	40 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuotas
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 500 mm
Produkto rūšis	Sandėlio lentynos

Priedai

Lentyna, cinkuota Plotis × gylis 1000X500 mm	990582 1000X500
Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 310X500 mm	990583 310X500
	990583 410X500

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis
410X500 mm

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis
210X500 mm

990583 210X500

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis
510X500 mm

990583 510X500

Fiksuojiama kojelė

990852