

Garant**Atsarginių užspaudimo lūpų pora, rifliuotos, Žiaunų plotis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967040 125
GTIN	4045197612373
Produktų klasė	91J

Aprašymas**Tinka:**

GARANT spaustuvai Nr. 967000; 967010; 967030.

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo varžtais ir centravimo įvorėmis.

Techninis aprašymas

Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių	78,8 mm
Žiaunų plotis	125 mm
Užspaudimo plokštumų rūšis	rifliuotas
Aukštis	25 mm
Gylis	15 mm
Tvirtinimo būdas	gręžimas
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai