

## Aliumininė vonelė, Gylis: 500mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	991723 500
GTIN	2050001760791
Produktų klasė	960

### Aprašymas

**Modelis:**

Aliumininė vonelė. Kiekvienos vonelės keliamoji galia maks. 40 kg. Apatinėje pusėje privirintas U formos bėgelis reguliavimui ir sutvirtinimui. Užlenkti išilginiai krašteliai 30 mm aukščio. Aliumininės vonelės nedažytos.

**Tinka:**

Gembinės lentynos Nr. 991711–991718, atskiri laikikliai Nr. 991720.

### Techninis aprašymas

Išilginio pakelto krašto aukštis	30 mm
Plotis	1250 mm
Gylis	500 mm
Paskirtis	Gembinis stelažas
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	40 kg
Medžiaga	Aliuminis
Produkto rūšis	Sandėliavimo vonelė