

Garant**Paralelinis spaustuvas su sukamuoju pagrindu, Žiaunų plotis: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967010 150
GTIN	4045197612267
Produktų klasė	91J

Aprašymas**Modelis:**

Labai tikslus suspaudimas preciziška prizmine kreipiančiaja.

Atsidarantis atgal. Iš labai tvirto liejinio (GG 25) su perlitinėmis priemaišomis. Ilga ir ypač tiksli **prizminė kreipiančioji**. Preciziška suklio padėtis, trapecinis sriegis visiškai uždengia suklij, apsaugo nuo purvo. Didelis, lygiai nufrezuotas priekalo paviršius lengviems tiesinimo darbams. Grūdintos plieninės žiaunos yra gofruotos, jas galima pakeisti šlifutomis (žr. atsargines žiaunas). **Sukamas pagrindas**, sukasi 360° ir užspaudimo mechanizmu galima užfiksuoti bet kurioje padėtyje.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Spalva:

Sidabriškai pilka spalva

Techninis aprašymas

Atidarymo kryptis	atsidarantis atgal
Medžiaga	tvirtas ketus (GG 25)
Užveržimo tarpas	255 mm
Žiaunų plotis	150 mm

Produkto rūšis

Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Sukamasis pagrindas, atskirai Žiaunų plotis 150 mm

967020 150

Spaustuvų atraminė plokštė

967330

Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250

967328 300X250

Atsarginių užspaudimo lūpų pora, rifliuotos Žiaunų plotis 150 mm

967040 150

Atsarginių užspaudimo lūpų pora, šlifotos Žiaunų plotis 150 mm

967045 150