

Garant**Atsarginių užspaudimo lūpų pora, rifliuotos, Žiaunų plotis: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967040 80
GTIN	4045197612335
Produktų klasė	91J

Aprašymas**Tinka:**

GARANT spaustuvai Nr. 967000; 967010; 967030.

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo varžtais ir centravimo įvorėmis.

Techninis aprašymas

Aukštis	20 mm
Užspaudimo plokštumų rūšis	rifliuotas
Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių	51 mm
Žiaunų plotis	80 mm
Gylis	12 mm
Tvirtinimo būdas	gręžimas
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai