

Garant**Atsarginių užspaudimo lūpų pora, rifliuotos, Žiaunų plotis: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967040 100
GTIN	4045197612359
Produktų klasė	91J

Aprašymas**Tinka:****GARANT** spaustuvai Nr. 967000; 967010; 967030.**Tiekimo sudėtis:**

Su tvirtinimo varžtais ir centravimo įvorėmis.

Techninis aprašymas

Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių	67,5 mm
Užspaudimo plokštumų rūšis	rifliuotas
Aukštis	20 mm
Gylis	12 mm
Žiaunų plotis	100 mm
Tvirtinimo būdas	gręžimas
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai